





主 仕 様	
浄化方式	1段式吸引ろ過方式
ろ過流量	1.2L/min(50Hz)
ろ過精度	10 μ m(固形物粒子)
電源	AC100V 単相 40W
定格電流値	AC100V:0.90/0.90A(50/60Hz)
使用油量	約1.5L
使用エレメント	P-125X1本
質量	7.8kg



E	循環油出口
D	排出口
C	分離水出口
B	補給口
A	循環油入口
10	ハウジング(塩化ビニル)
9	サーキットプロテクター
8	オイル循環用トロコイドポンプ
7	運転スイッチ
6	エレメント P-125型
5	固定ナット
4	エア抜きキャップ
3	真空計
2	排出側三方弁
1	供給側三方弁

						外観図			
					部番	品名	材質	個数	摘要
図面サイズ”：A3		出図月日	2018,08,27			型式	LM-1-125型	図面番号	LM1-125-000B
尺度	設計	製図	検図	確認	名称	真空ポンプ用オイルろ過装置(ラボマスター)			
1/3	永田	吉野	川崎	佐藤					
						PHIL 佐藤真空株式会社			